

**Garant****Utdragshylla för hyllställ, Effektivt djup 1350 mm, Hyllplanets utdragslängd: 100%****Beställningsdata**

Ordernummer	993101 100
GTIN	4062406097493
Artikelklass	91W

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragshylla **med skyddskant på 3 sidor** (35 mm hög) och praktiskt **skjuthandtag**. Montering i 50 mm raster möjlig. Utdragshyllan kan även monteras bakom en dörrsats. **Utdragsspärr** – genom att utdragshyllan körs in i låsstäng. **Dessutom sker en låsning på sidorna** genom bultar i stativramen. Denna låsning griper in när utdragshyllan är inskjuten. Låsningen lossas genom att ett handtag under skjuthandtaget dras ut (enhandsmanövrering). I helt utkört tillstånd låses utdragshyllan på nytt i löpskenorna (dubbel låsning). Lastning med kran är möjlig tack vare att utdragshyllan är låst. **Bärförmåga 1000 kg** vid jämnt fördelad last. Utdragshyllorna levereras med etiketter med uppgift om bärförmågan.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

En skiva av Multiplex-bok nr 993170 kan läggas in i utdragshyllan.

**Teknisk beskrivning**

utdragshylla bärförmåga	1000 kg
utdragshylla monteringshöjd	300 mm
Hyllplanets utdragslängd	100 %

Användningsområde	Hyllställ för tung last
Materialtjocklek	1,5 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	1000 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 1350 mm
höjd	300 mm
Bredd	920 mm
Djup	1300 mm
effektiv höjd	35 mm
invändig bredd	830 mm
effektivt djup	1200 mm
för hyllställsfält effektiv bredd	920 mm
Produktslag	Utdragshylla