


Garant**Tångsortiment, Antal verktyg: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	954231 5
GTIN	4062406097271
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954231: 1 st.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.
GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 st.
GARANT spetstång, vinklad, nr 713440 storlek 200: 1 st.
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Teknisk beskrivning

Djup	600 mm
bredd i G	8
djup i G	24
Bredd	200 mm
Antal verktyg	5
vikt	1,554 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	8x24
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954231	952001 954231
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706000 250
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706001 250
Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713040 200
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713440 200
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	700940 180