

Verkstadstillbehör sortiment, Antal verktyg: 9



Beställningsdata

Ordernummer	954986 9
GTIN	2050002005112
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954986: 1 st.

GARANT LED-ficklampa nr 081505 strl 125: 1 st.

Klogripare nr 081610 storlek 500: 1 st.

HOLEX teleskopinspektionspegel nr 081630 storlek 30: 1 st.

EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek R: 1 st.

UVEX skyddsglasögon nr 096515 storlek CLEAR: 1 st.

HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek AM: 1 st.

Brytbladsset nr 845010 storlek 10: 1 st.

GARANT universalkniv nr 845020: 1 st.

Teleskopinspektionslampa nr 081665: 1 st.

Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Bredd: 250 mm

Djup: 600 mm

bredd i G: 10

djup i G: 24

Teknisk beskrivning

Bredd	250 mm
-------	--------

Antal verktyg	9
Djup	600 mm
djup i G	24
bredd i G	10
Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×24
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Pincett trubbig / 3 mm bred spets, 145 mm, form 40 Material AM	727550 AM
LED-ficklampamed batterier Typ 125 mm	081505 125
Permanentmärkpenna skrivfärg R	085130 R
Teleskopinspektionslampa	081665
Komfortskyddsglasögonuvex i-vo Glastoning CLEAR	096515 CLEAR
LED-ficklampamed batterier Typ 130 mm	081505 130
Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med 2K-handtagmed 3 knivblad, 18 mm	845020
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954986	952001 954986
Teleskopsökspegel Spegelmått 30 mm	081630 30
Gripklo Längd 500 mm	081610 500