

Garant**Slagdörrsats, Effektivt djup 1350 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	993321 2000
GTIN	4062406097929
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan. De kan låsas med hjälp av skjuthandtag **med cylinderlås**. Ytterligare GARANT-låssystem kan enkelt eftermonteras. Hyllställsfälten bakom dörrarna kan förses med utdragshyllor. En dörröppningsvinkel på 180° gör att hyllplanen enkelt kan dras ut.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	2000 mm
Dörrframsidor	dörr helt av plåt
Materialtjocklek	1,5 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad

Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 1350 mm
Bredd	1020 mm
Djup	80 mm
passar hyllställ med effektiv bredd	920 mm
Produktslag	Slagdörr