

Garant**Slagdörrsats, Effektivt djup 950 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	993331 2000
GTIN	4062406097943
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan. De kan låsas med hjälp av skjuthandtag **med cylinderlås**. Ytterligare GARANT-låssystem kan enkelt eftermonteras. Hyllställsfälten bakom dörrarna kan förses med utdragshyllor. En dörröppningsvinkel på 180° gör att hyllplanen enkelt kan dras ut.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Dörrframsidor	dörr helt av plåt
Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
höjd	2000 mm
Användningsområde	Hyllställ för tung last
Materialtjocklek	1,5 mm

Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 950 mm
Bredd	1420 mm
Djup	80 mm
passar hyllställ med effektiv bredd	1320 mm
Produktslag	Slagdörr