

Garant

**Påbyggnadsställ för tung last, med 1 stolpram med 100 % utdragbar hylla,
Effektivt djup 950 mm, höjd: 2000mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	993431 2000
GTIN	4062406098025
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Stolpramar med 100 mm bred C-profil är försedda med **3 eller 4 helt utdragbara hyllor** (100 % utdrag). Infästningshål i 50 mm raster. **Med låsstång (utdragsspärr)**, tophylla och bakvägg (fyrdelad).

Lackering:

Stomme och bakvägg ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.**
- **Hyllställerna kan kläs in med sidoväggar nr 993260; 993270, slagdörrsatser nr 993321; 993331 och elektrisk jalousi nr 993310 – 993316.**
- **Maximal belastning från ett grundhyllställe + ett påbyggnadsställ ger följande golvlaster: Punktlast 2500 kg, yttryck 10 kg/cm², ytlast per m² 3290 kg/m².**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

utdragshylla bärförmåga	1000 kg
fältlast (separat fält)	4000 kg
effektiv höjd	1890 mm
antal 100 % utdragbara hyllor	3
topphylla bärförmåga	500 kg
höjd	2000 mm
utdragshylla effektiv höjd	35 mm
Materialtjocklek	2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	1000 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	4000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 950 mm
Bredd	1420 mm
Djup	970 mm
invändig bredd	1320 mm
effektivt djup	950 mm
utdragshylla effektiv bredd	1240 mm
utdragshylla effektivt djup	800 mm
Lagring av pallar	Lagring av pallar på tvären
Produktslag	Hyllställ för tung last