

Garant**Förrådsvagn, antal transparenta lådor: 63****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 918610 63 |
| GTIN | 4062406098124 |
| Artikelklass | 91P |

Beskrivning**Utförande:**

Stativ av fyrkantstålrör 60×40×2 mm. Påbyggnad av stålplåt med hylla av svart ABS-plast. **4 svängbara hjul** (2 med parkeringsbroms, Ø 125 mm) med spårfri löpyta av polyuretan och 2 skjuthandtag av Haptoprene® svarar för god stabilitet och säker hantering i verkstadsmiljö.

Transparenta lådor i fyra storlekar av genomskinlig **ABS-plast** för dammtät förvaring. Förvarade föremål tas ut genom att den genomskinliga lådan fälls nedåt. För monteringsändamål kan lådorna tas ut och staplas på varandra.

Användningsdata:

För förvaring / iordningställande av bulkvaror och smådelar.

Beläggning:

Transparenta lådor för framsidan: 18 st 80×63×70 mm;

15 st 100×97×108 mm;

4 st 128×128×133 mm;

3 st 175×140×160 mm

transparenta lådor för baksidan: 20 st 128×128×133 mm;

3 st 175×140×160 mm

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|--|
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Antal svängbara hjul utan broms | 2 |
| bredd utan handtag | 680 mm |
| maximal bärförmåga | 250 kg |
| Djup | 600 mm |
| höjd | 1520 mm |
| Material rullar | Spårfri polyuretan-löpbeläggning |
| Bredd | 880 mm |
| vikt | 77 kg |
| Ø hjul | 125 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Förrådsvagn |

Tillbehör

| | |
|-------------------------|--------------|
| Skjuthandtag Färg BLUE | 920135 BLUE |
| Skjuthandtag Färg BLACK | 920135 BLACK |