



## Högeffektiv skärolja, fri från mineralolja UV 80, Innehåll: 0,25l



### Beställningsdata

Ordernummer	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet som kan tvättas bort med vatten. Viskositeten anpassas till användningsområdet med vatten.

Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

#### Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järnfria metaller**.

**Även för minimalmängdsmörjning** eftersom den är mineraloljefri.

### Teknisk beskrivning

Självantändningstemperatur	325 °C
Utförande	sprutflaska
Färg	gulaktig
Kinematisk viskositet	57 mm <sup>2</sup> /s

Flampunkt	> 180 °C
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Form	flytande
Innehåll	0,25 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja