



Temperaturgivare typ K, Typ: MF



Beställningsdata

Ordernummer	474120 MF
GTIN	4029547004414
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Temperatursensor **med magnet** för ytmätningar på metallytor. Självhäftande. Vidhäftningskraft 10 N.

OBS!:

Andra temperaturgivare på begäran.

Teknisk beskrivning

givartyp	Magnetsensor
Svarstid t_{99}	3 s
mätområde	-50 – 400 °C
felgräns	klass 2
Energiförsörjning	Nätdriven
Kalibrering	I7
Produktslag	Temperaturgivare

Tjänster

KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A

027520 A

DAkS-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A

027540 A