

Sats spiralborrar HSS-Co8 nr 114550 med kassett, TiAlN, Typ: 1-13KB



Beställningsdata

Ordernummer	115370 1-13KB
GTIN	4062406098148
Artikelklass	11B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 13 mm
Antal borrar	29
intervall mellan borrar diametrar	0,5 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Kärnhåls-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skär Z	2
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 338
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	135 grad
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 10,2 mm	114550 10,2
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12

Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 4,2 mm	114550 4,2
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 6,8 mm	114550 6,8
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 3,3 mm	114550 3,3
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-13KB	115470 1-13KB