


**Garant****Stickblad neutral, HB9140, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275003 3
GTIN	4062406098339
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Med slipade flanker.

**Användningsdata:**

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Spårbredd w	3 mm
Skärmaterial	HM
Beläggning	TiAlN <sup>2</sup>
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		