


**Garant****Stickblad neutral, HU9310, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275006 4
GTIN	4062406098360
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Med slipade flanker.

**Användningsdata:**

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274010 – 274026.

**Passar till:**

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Beläggning	obelagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		