

Garant**Stickblad neutral, HU9310, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275006 3
GTIN	4062406098353
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med slipade flanker.

Användningsdata:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Passar till:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Beläggning	obelagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		