

Garant GRIDLINE

## Tillbehörsskåp med slagdörrar med skyddskant, med utdragslådor och utdragshyllor, 26×20G, höjd: 1025mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 932115 1025   |
| GTIN         | 4062406098308 |
| Artikelklass | 9GK           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Verktyg tillbehörsskåp i 30 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt. Med skyddskant på tre sidor och räfflad gummimatta.

**Utrustad med 2 st helt utdragbara lådor 26×20G** med bärförmåga 75 kg. **2 × utdragshyllor** med bärförmågan 75 kg.

#### Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75,75

Antal utdragshyllor: 2

#### Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

#### OBS!:

Passande utdragslådor 26×20G.

### Teknisk beskrivning

|  |  |
|--|--|
| effektiv höjd                          | 850 mm   |
| lådornas effektiva djup                | 500 mm   |
| Djup                                   | 700 mm   |
| lådornas effektiva djup i G            | 20   |
| lådornas effektiva bredd i G           | 26   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja   |
| Lådornas effektiva yta i G             | 26×20  |
| Bredd                                  | 750 mm   |
| vikt                                   | 121 kg   |
| lådornas effektiva bredd               | 650 mm   |
| höjd                                   | 1025 mm  |
| Materialtjocklek                       | 1,2 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla           | 75 kg  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)      | 100 %  |
| Lådutdrag                              | Utdragsspärr   |
| Dörröppningsvinkel                     | 250 grad   |
| Höjdställning i raster                 | 25 mm  |
| Cylinderlås                            | modulär låscylinder  |
| Färgval                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut                   | 26×20G   |
| Produktslag                            | Maskintillbehörsskåp   |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm | 930633 75    |
| Utdragshylla 75 kg inbyggnadshöjd 75 mm   | 930654 75    |
| Skjuthandtag till GridLine Typ HU12       | 914226 HU12  |
|   | 951970 30X28 |

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 3 sidor Dimension  
i G 30X28

Hyllmatta av räfflat gummi Dimension i G 30X28

951975 30X28