

Garant**Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 42/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Fästgänga M	M16
Passande vändskär	CPHX 09T3..
Skruvsats för vändskär	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø D _c	42 mm
Ø D ₂	29 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	3 mm
total längd L _{tot}	42 mm

Invändig	ja
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs