

**Garant****Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

**Användningsdata:**

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	3 mm
Fästgänga M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm
Invändig	ja
Skrivsats förvändskär	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Antal skär Z	4
Passande vändskär	CPHX 09T3..
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs