

Garant**Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212538 32/4 |
| GTIN | 4062406098773 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |
| Passande vändskär | CPHX 09T3.. |
| Antal skär Z | 4 |
| maximalt sågdjup a _{p,max} | 3 mm |
| totallängd L _{tot} | 42 mm |
| Skruvsats förvändskär | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) |
| Skär-Ø D _c | 32 mm |
| Invändig | ja |

| | |
|----------------------|------------------|
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Fästgänga M | M16 |
| Skafuttförande | med gänga |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |