

Garant**Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Skär-Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Fästgंगा M	M12
Passande vändskär	CPHX 09T3..
totallängd L _{tot}	35 mm
Antal skär Z	3
Skrivsats för vändskär	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Skafuttförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs