

HW Pickardt

Handslagspräglingsverk, typhöjd: 3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	085471 3
GTIN	4250191110347
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 – 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox.

Användningsdata:

För löpande numrering av material med **hållfasthet upp till 1500 N/mm²**.

OBS!:

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

hjulbredd = teckenbredd	3 mm
maximal materialstyrka för präglingsytan	1500 N/mm ²
typhöjd	3 mm
stämplingsbredd	23 mm
Antal ställen	8

Produktslag

Handslagspräglingsverk

Tillbehör

Slagstämpelar hållare Typ GRIP

085475 GRIP