

HW Pickardt

Handslagspräglingsverk, typhöjd: 6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	085471 6
GTIN	4250191110378
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 – 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox. **Säkerhetsslagkåpa** minskar risken för olyckor och skonar höljet.

Användningsdata:

För löpande numrering av material med **hållfasthet upp till 1500 N/mm²**.

OBS!:

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

stämplingsbredd	30 mm
typhöjd	6 mm
maximal materialstyrka för präglingsytan	1500 N/mm ²
hjulbredd = teckenbredd	4 mm

Antal ställen	8
Produktslag	Handslagspräglingsverk

Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------