

HW Pickardt

Handslagspräglingsverk, typhöjd: 8mm**Beställningsdata**

Ordernummer	085471 8
GTIN	4250191110385
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 – 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox. **Säkerhetsslagkåpa** minskar risken för olyckor och skonar höljet.

Användningsdata:

För löpande numrering av material med **hållfasthet upp till 1500 N/mm²**.

OBS!:

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

maximal materialstyrka för präglingsytan	1500 N/mm ²
hjulbredd = teckenbredd	6 mm
stämplingsbredd	35 mm
Antal ställen	6

Produktlag

Handslagspräglingsverk