

Garant**Färdigfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Skruvsats förvändskär	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	3 mm
Skär-Ø D_c	66 mm

Antal skär Z	8
Passande vändskär	CPHX 09T3..
FästhålsØ	27 mm
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs