

HW Pickardt

**Handslagspräglingsverk, typhöjd: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085471 4
GTIN	4250191110354
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 – 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox.

**Användningsdata:**

För löpande numrering av material med **hållfasthet upp till 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**OBS!:**

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

hjulbredd = teckenbredd	3 mm
maximal materialstyrka för präglingsytan	1500 N/mm <sup>2</sup>
stämplingsbredd	23 mm
typhöjd	4 mm
Antal ställen	8

Produktslag

Handslagspräglingsverk

---

## Tillbehör

Slagstämpelar hållare Typ GRIP

085475 GRIP