

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Halsbredd L ₄	8,4 mm
Mittförskjutning L ₃	6,4 mm
ISO-kod hållare	A0810H SDQCR/L07
totallängd L	100 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Huvudängd L ₁	22,4 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	12,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500