

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A1012K SDQCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	15,5 mm
Huvudängd $L_1$	27,5 mm
Halsbredd $L_4$	10,7 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd $L$	125 mm
Effektivt djup $T$	4 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500