

**Garant****Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft EWS + bens., för spårbredd m: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290351 3
GTIN	4062406099497
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

lämplig för spårbredd m	3 mm
Skruvar	290399 1
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	4,2 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	28 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	8,36 mm
Skaft-Ø	16 mm

Skärhållardiameter $D_1$	7,8 mm
Invändig	nej
Skaftlängd $L_s$	30 mm
Skaft	EWS + Benz
Produktslag	Spår- och profilogverktyg