

Garant**Spårstöthållare kort Ø DS 20 mm, för spårbredd m: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290359 3
GTIN	4062406099435
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	21 mm
Skaft-Ø	20 mm
lämplig för spårbredd m	3 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8,36 mm
Skruvar	290399 1
Mittförskjutning L_3	4,2 mm
Skärhållardiameter D_1	7,8 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L _s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg