

**Garant****Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO, för spårbredd m: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290352 3
GTIN	4062406099565
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	8,36 mm
lämplig för spårbredd m	3 mm
Effektiv längd $L_1$	28 mm
Skruvar	290399 1

Skaft-Ø	16 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	4,2 mm
Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	7,8 mm
Invändig	nej
Skaftlängd L <sub>s</sub>	6 mm
Skaft	WTO
Produktslag	Spår- och profilogverktyg