

Garant**Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO, för spårbredd m: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290352 2
GTIN	4062406099558
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	3,65 mm
Skruvar	290399 1
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7,03 mm
lämplig för spårbredd m	2 mm

Skaft-Ø	16 mm
Effektiv längd L ₁	25 mm
Skärhållardiameter D ₁	6,5 mm
Invändig	nej
Skaftlängd L _s	6 mm
Skaft	WTO
Produktslag	Spår- och profilogverktyg