

Garant**Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft EWS + bens., för spårbredd m:
6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290351 6
GTIN	4062406099527
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

lämplig för spårbredd m	6; 8 mm
Effektiv längd L_1	37 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17,49 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17,85 mm
Skruvar	290399 2

Skaft-Ø	16 mm
Skärhållardiameter D ₁	16 mm
Invändig	nej
Skaftlängd L _s	30 mm
Skaft	EWS + Benz
Produktslag	Spår- och profilogverktyg