

**Garant****Spårstöthållare kort Ø DS 16 mm, för spårbredd m: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290357 5
GTIN	4062406099299
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	33 mm
Skruvar	290399 1
Skaft-Ø	16 mm
Mittförskjutning $L_3$	6,35 mm
lämplig för spårbredd m	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	12,82 mm
Skärhållardiameter $D_1$	12 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L <sub>s</sub>	40 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg