

SONO  SWISS®**Ultraljudstvätt PRESET, Rymd: 1l****Beställningsdata**

Ordernummer	082923 1
GTIN	2050001962904
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Stativapparater: PRESET – draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Teknisk beskrivning

ultraljudstopprestanda	240 W
rengöringsbredd höjd	60 mm
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
enhetens längd	206 mm

volym rengöringstråg	1 l
tvättens höjd	178 mm
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
uppvärmningseffekt	60 W
Rengöringstråg bredd	85 mm
enhetens bredd	118 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
Rengöringstråg längd	190 mm
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej
vikt	2 kg
Bredd insatskorg	66 mm
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	90 W
Längd insatskorg	172 mm
Nominellt innehåll	0,8 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

UltraljudskraftrengöringsmedelT5 liter 10	082935 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 10	082930 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 2,5	082934 2,5
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 10	082932 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 2,5	082932 2,5

Korrosionsskydd liter 1	082931 1
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 10	082934 10