

SONO  SWISS[®]**Ultraljudstvätt PRESET, Rymd: 12l****Beställningsdata**

Ordernummer	082923 12
GTIN	2050001962713
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.

Stativapparater: PRESET – draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Teknisk beskrivning

Rengöringstråg längd	297 mm
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
enhetens längd	355 mm
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej

påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
volym rengöringstråg	12 l
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
Rengöringstråg bredd	238 mm
rengöringsbredd höjd	200 mm
enhetens bredd	290 mm
uppvärmningseffekt	800 W
tvättens höjd	320 mm
vikt	7,3 kg
ultraljudstopprestanda	800 W
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	1000 W
Bredd insatskorg	181 mm
märkspänning	230 V
Längd insatskorg	240 mm
Nominellt innehåll	9 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/082923-12>