

SONO  SWISS®

Ultraljudstvätt PRESET, Rymd: 3l



Beställningsdata

Ordernummer	082923 3
GTIN	2050001962911
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Stativapparater: PRESET – draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

Teknisk beskrivning

enhetens bredd	190 mm
tvättens höjd	220 mm
rengöringsbredd höjd	97 mm
enhetens längd	300 mm

uppvärmningseffekt	200 W
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej
Rengöringstråg längd	235 mm
ultraljudstopprestanda	320 W
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
Rengöringstråg bredd	134 mm
volym rengöringstråg	3 l
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
vikt	2,8 kg
Längd insatskorg	191 mm
effektförbrukning	280 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	95 mm
märkspänning	230 V
Nominellt innehåll	1,9 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 10	082932 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 2,5	082934 2,5
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 10	082930 10
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 2,5	082932 2,5
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5

UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 10	082934 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT5 liter 10	082935 10