

SONO  SWISS®**Ultraljudstvätt PRESET, Rymd: 30l****Beställningsdata**

Ordernummer	082923 30
GTIN	2050001962720
Artikelklass	04E

**Beskrivning****Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Stativapparater: PRESET – draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

**Användningsdata:**

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

**leveransinnehåll:**

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

**Teknisk beskrivning**

ultraljudstopprestanda	1200 W
volym rengöringstråg	30 l
Rengöringstråg längd	570 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej

vikt	11,2 kg
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej
enhetens bredd	355 mm
uppvärmningseffekt	1200 W
Rengöringstråg bredd	330 mm
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
enhetens längd	570 mm
tvättens höjd	320 mm
rengöringsbredd höjd	200 mm
märkspänning	230 V
Bredd insatskorg	238 mm
effektförbrukning	1500 W
Längd insatskorg	443 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Nominellt innehåll	20,6 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 2,5	082934 2,5
UltraljudskraftrengöringsmedelT1 Volym l/kg 10	082930 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 10	082932 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT5 liter 10	082935 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT4 liter 10	082934 10
UltraljudskraftrengöringsmedelT2 liter 2,5	082932 2,5
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30

Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Korrosionsskydd liter 1	082931 1