

SONO  SWISS®

Ultraljudstvätt DURA-T, Rymd: 45l



Beställningsdata

Ordernummer	082924 45
GTIN	
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Bordsapparat: DURA – tråg av svetsat DUPLEX rostfritt stål, lämpliga för flerskiftsdrift.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

enhetens längd: 600 mm

enhetens bredd: 425 mm

tvättens höjd: 467 mm

Längd insatskorg: 455 mm

Bredd insatskorg: 265 mm

rengöringsbredd höjd: 300 mm

Teknisk beskrivning

enhetens längd	600 mm
Rengöringstråg längd	500 mm
uppvärmningseffekt	1600 W
tvättens höjd	467 mm
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
vikt	25,5 kg
ultraljudstopprestanda	1600 W
Rengöringstråg bredd	300 mm
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
volym rengöringstråg	45 l
rengöringsbredd höjd	300 mm
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej
enhetens bredd	425 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
Bredd insatskorg	265 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	2000 W
Längd insatskorg	455 mm
märkspänning	230 V
Nominellt innehåll	35 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 10	082934 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 10	082932 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 0,85	082933 0,85
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 10	082936 10

Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T4	082930 T4
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 2,5	082932 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 2,5	082938 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 10	082930 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T1	082930 T1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T2	082930 T2
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 25	082933 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 2,5	082937 2,5
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 10	082938 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 2,5	082935 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 10	082935 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 2,5	082934 2,5
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Deckel Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 2,5	082936 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 10	082939 10
Korrosionsskydd liter 25	082931 25
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T6	082930 T6
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 10	082937 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T5	082930 T5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 2,5	082939 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T3	082930 T3