

SONO  SWISS[®]**Ultraljudstvätt DURA-T, Rymd: 90l****Beställningsdata**

Ordernummer	082924 90
GTIN	
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.
Bordsapparat: DURA – tråg av svetsat DUPLEX rostfritt stål, lämpliga för flerskiftsdrift.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

enhetens längd: 700 mm

enhetens bredd: 625 mm

tvättens höjd: 467 mm

Längd insatskorg: 550 mm

Bredd insatskorg: 465 mm

rengöringsbredd höjd: 300 mm

Teknisk beskrivning

vikt	42,5 kg
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
enhetens längd	700 mm
rengöringsbredd höjd	300 mm
tvättens höjd	467 mm
uppvärmningseffekt	2000 W
enhetens bredd	625 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
Rengöringstråg bredd	500 mm
volym rengöringstråg	90 l
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	nej
Rengöringstråg längd	600 mm
ultraljudstopprestanda	3200 W
effektförbrukning	2800 W
Längd insatskorg	550 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	465 mm
märkspänning	230 V
Nominellt innehåll	75 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T1	082930 T1

Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 10	082930 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 0,85	082933 0,85
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 10	082935 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 10	082939 10
Korrosionsskydd liter 25	082931 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 2,5	082932 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 25	082933 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 2,5	082936 2,5
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 2,5	082937 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T2	082930 T2
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 2,5	082939 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 10	082938 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 10	082934 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 2,5	082934 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 10	082932 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T6	082930 T6
Deckel Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 90	082927 90
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T5	082930 T5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 10	082936 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 10	082937 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 2,5	082938 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T3	082930 T3
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T4	082930 T4
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 2,5	082935 2,5