



Skyddshjälm Cross® Electric, Färg: RED



Beställningsdata

Ordernummer	097804 RED
GTIN	4017765077945
Artikelklass	09K

Beskrivning

Utförande:

Med rak form.

Skyddshjälm av högvärdig termoplastisk specialplast (polypropen) med tillförlitligt skydd mot elektrisk stöt **upp till 1 000 V AV** (eller 1500 V DC). Skyddsegenskaper ned till -20 °C. Med djupdraget vridlås för perfekt justering av den invändiga utrustningen till huvudets storlek, lämplig också för underupparbeten. Svettrem av innovativt material med inlagrad zink, skonar huden och fungerar sårläkande.

- **Sexpunkts bältesband, höjdinställbart**
- **Utan fäste**
- **Wellvitex® Z+ svettrem**
- **Rak form**
- **Med vridlås**
- **Förmonterad MFA-adapter nr 097831**

Användningsdata:

Energileverantörer, kommuner, starkströmföretag, järnvägsbolag, kemisk industri, elektrikerarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passar till:

Elektrikerklarvisir nr 097838.

hjälmegenskap: Elektrisk isolering

Material hjälmskal: PP

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm
vikt: 395 g

Teknisk beskrivning

Storlek	53 - 61 cm
Breddjustering	Vridlås
vikt	395 g
Färg	RED
Serie	MFA-Tech
hjälmegenskap	Elektrisk isolering
Material hjälmskal	PP
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Hjälmadapter-par MFA Duro Tillverkarens beteckning MFA	097831 MFA
Klarvisir ArcShield Glasmaterial CL2	097836 CL2
Klarvisir ArcShield Glasmaterial PC	097836 PC