




Stålpassbit Toleransklass 1, nominellt mått: 175mm



Beställningsdata

Ordernummer	481050 175
GTIN	4062406125578
Artikelklass	42K

Beskrivning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mättrum.

Annat utförande som nr 480450.

OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1
Material	legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Kalibrering	L2
Produktslag	Passbit

Tjänster

KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 400 mm

028060 400