



Pendelupplag inställbart Plan, utvändig gänga, gängaM: M8



Beställningsdata

Ordernummer	370065 M8
GTIN	2050001961907
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L_2	25 mm
maximal belastning (statiskt)	8 kN
gängaM	M8
Längd 1	11,6 mm
Utvändig diameter D_1	5,8 mm
Nyckelvidd SW	13 mm
Produktslag	Pendelupplägg

