

PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,
typhöjd: 1,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång.**

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm².**

leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Teknisk beskrivning

antal användbara stämpeltyper	12
stämpeltypens bredd	1,6 mm
typhöjd	1,5 mm
stämpelhållarens längd	20 mm
stämpeltypens höjd	3,2 mm
stämpeltypens längd	15,87 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/& mm	085481 1,5/&
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/A mm	085481 1,5/A
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/V mm	085481 1,5/V
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/F mm	085481 1,5/F
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/- mm	085481 1,5/-
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/U mm	085481 1,5/U
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/M mm	085481 1,5/M

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/K mm	085481 1,5/K
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/C mm	085481 1,5/C
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/X mm	085481 1,5/X
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/J mm	085481 1,5/J
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/, mm	085481 1,5/,
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/D mm	085481 1,5/D
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/R mm	085481 1,5/R
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/N mm	085481 1,5/N
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5// mm	085481 1,5//
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/P mm	085481 1,5/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/9 mm

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/I mm

085481 1,5/I

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/H mm

085481 1,5/H

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/W mm

085481 1,5/W

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/S mm

085481 1,5/S

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/O mm

085481 1,5/O

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/L mm

085481 1,5/L

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/E mm

085481 1,5/E

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/B mm

085481 1,5/B

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/. mm

085481 1,5/.

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 1,5/G mm

085481 1,5/G