



Pendelupplag inställbart Plan, utvändig gänga, gängaM: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370065 M12
GTIN	2050001961921
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	15 kN
Utvändig diameter D_1	8,6 mm
Längd 1	15,7 mm
Kragens längd L_2	35 mm
gängaM	M12
Nyckelvidd SW	17 mm
Produktslag	Pendelupplägg

