




Pendelupplag inställbart Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M10



Beställningsdata

Ordernummer	370066 M10
GTIN	2050001961969
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	30 mm
maximal belastning (statiskt)	8 kN
Längd 1	15,7 mm
gängaM	M10
Utvändig diameter D ₁	8,6 mm
Nyckelvidd SW	17 mm
Produktslag	Pendelupplägg

