



Pendelupplag inställbart Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M16



Beställningsdata

Ordernummer	370066 M16
GTIN	2050001961983
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D_1	10,5 mm
Kragens längd L_2	40 mm
maximal belastning (statiskt)	25 kN
gängaM	M16
Längd 1	20,7 mm
Nyckelvidd SW	24 mm
Produktslag	Pendelupplägg

