




## Pendelupplag inställbart Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	370066 M8
GTIN	2050001961952
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

Kula av kullagerstål.

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Längd 1	11,6 mm
Utvändig diameter $D_1$	5,8 mm
Kragens längd $L_2$	25 mm
maximal belastning (statiskt)	8 kN
gängaM	M8
Nyckelvidd SW	13 mm
Produktslag	Pendelupplägg

