

**Spännhaken slipad M12, Typ: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	370073 7
GTIN	2050001962003
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	58,8 Nm
Typ	7
Höjd H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Längd 1	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Produktslag	Spännkrok

