



Spännhaken slipad M12, Typ: 9



Beställningsdata

Ordernummer	370073 9
GTIN	2050001962027
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Teknisk beskrivning

Typ	9
Höjd H ₂	29 mm
Längd 1	60 mm
H ₁	39 mm
maximalt vridmoment	45,1 Nm
F _{max.}	15,2 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Produktslag	Spännkrok

