



Spännhaken slipad M16, Typ: 9



Beställningsdata

Ordernummer	370074 9
GTIN	2050001962041
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Teknisk beskrivning

Höjd H_2	36 mm
F_{max}	33 kN
maximalt vridmoment	127,4 Nm
Typ	9
H_1	75 mm
Längd 1	60 mm
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Produktslag	Spännkrok

