



Spännhaken slipad M16, Typ: 8



Beställningsdata

Ordernummer	370074 8
GTIN	2050001962034
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Teknisk beskrivning

Höjd H ₂	36 mm
H ₁	75 mm
Längd 1	50 mm
maximalt vridmoment	147 Nm
F _{max.}	38 kN
Typ	8
Ø D _{h7}	32 mm
Produktslag	Spännkrok

