



Spännhaken slipad M12, Typ: 8



Beställningsdata

Ordernummer	370073 8
GTIN	2050001962010
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	49 Nm
Längd 1	50 mm
Höjd H ₂	29 mm
Typ	8
H ₁	39 mm
F _{max.}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Produktslag	Spännkrok

